



## Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Easy, Typ: 18



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 082003 18     |
| GTIN          | 4250004100718 |
| Artikelklasse | 04S           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstark und einsteigerorientiert - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Easy.

- **2 Ultraschallmodi.**
- **Temperatur in 5° C schritten einstellbar.**
- **Elektronischer Wahlschalter und LED-Anzeige aller Betriebszustände.**
- **Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.**
- **Wanne aus gezogenem Edelstahl.**

#### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

#### Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

#### Hinweis:

Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Easy Gr. 3 – 30) und Nr. 082102 Gr. 1 (Elmasonic Easy).

### Technische Beschreibung

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Länge Einsatzkorb          | 280 mm                     |
| Geräte-Länge               | 405 mm                     |
| IP-Schutzart               | IP 20                      |
| Leistungsaufnahme          | 200 W                      |
| Reinigungsbecken Länge     | 300 mm                     |
| Herstellerbezeichnung      | Elmasonic Easy 18L         |
| Breite Einsatzkorb         | 255 mm                     |
| Energieversorgung          | Netzbetrieben              |
| Nennspannung               | 220 - 240 V                |
| Reinigungsbecken Breite    | 270 mm                     |
| Geräte-Höhe                | 330 mm                     |
| Reinigungsbecken Höhe      | 195 mm                     |
| Gewicht                    | 8,5 kg                     |
| Heizleistung               | 800 W                      |
| empfohlenes Arbeitsvolumen | 14,2 l                     |
| Geräte-Breite              | 375 mm                     |
| Volumen                    | 17,8 l                     |
| Produktart                 | Ultraschallreinigungsgerät |