



## Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Easy, Typ: 12



### Bestelldaten

Bestellnummer	082003 12
GTIN	4250004100701
Artikelklasse	04S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstark und einsteigerorientiert - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Easy.

- **2 Ultraschallmodi.**
- **Temperatur in 5° C schritten einstellbar.**
- **Elektronischer Wahlschalter und LED-Anzeige aller Betriebszustände.**
- **Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.**
- **Wanne aus gezogenem Edelstahl.**

#### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

#### Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

#### Hinweis:

Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Easy Gr. 3 – 30) und Nr. 082102 Gr. 1 (Elmasonic Easy).

### Technische Beschreibung

Länge Einsatzkorb	250 mm
Gewicht	7,5 kg
Reinigungsbecken Höhe	195 mm
Geräte-Breite	315 mm
Geräte-Länge	380 mm
Breite Einsatzkorb	195 mm
Leistungsaufnahme	200 W
empfohlenes Arbeitsvolumen	10 l
Reinigungsbecken Breite	215 mm
Nennspannung	220 - 240 V
Volumen	12,9 l
Reinigungsbecken Länge	275 mm
Herstellerbezeichnung	Elmasonic Easy 12L
Heizleistung	800 W
IP-Schutzart	IP 20
Geräte-Höhe	280 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät