



Trocknungsgerät, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	082005 3
GTIN	4250004103702
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Elma Dry Trocknungsgeräte sind für den Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service konzipiert. Nach der Reinigung im Ultraschallbad werden die gereinigten Teile im Elma Einsatzkorb zunächst im Elma Sink (Nr. 082004) abgespült und dann einfach und bequem im Elma Dry getrocknet. Ausgestattet mit **Kalt- und Warmluftgebläse (70 °C)** können auch sensible Teile schonend getrocknet werden. Im Kaltluftbetrieb können die Teile zusätzlich schnell abgekühlt werden. Der Deckel verfügt über Lüftungsschlitze, die maximale Luftturbulenzen erzeugen und die feuchte Luft nach außen ableiten. Gleichzeitig reduziert der Deckel den Energieverbrauch. Der **Staubfilter** an der Bodenunterseite ist auswechselbar und verhindert eine Neuverschmutzung der gereinigten Teile über Staub in der Raumluft (Filterfeinheit 33ppi). Durch die Sicherheitsabschaltung bei Erreichen der Grenztemperatur sind Elma Dry Geräte **sehr anwendersicher und materialschonend**.

Passend für:

Einsatzkorb Nr. 082101: Gr. 3

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb. 1× Elma Dry 30; 1× Deckel; 1× Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge); 1× Bedienanleitung.

Hinweis:

Passende Einsatzkörbe finden Sie unter Nr. 082101.

Technische Beschreibung

Geräte-Breite	186 mm
Reinigungsbecken Breite	120 mm
Leistungsaufnahme	500 W
Gewicht	3,6 kg
Länge Einsatzkorb	220 mm
Geräte-Höhe	219 mm
Geräte-Länge	300 mm
Ein-/Aus-Schalter	ja
Reinigungsbecken Höhe	95 mm
Volumen	3 l
Reinigungsbecken Länge	220 mm
Nennspannung	220 - 240 V
Herstellerbezeichnung	Elma Dry 30
Energieversorgung	Netzbetrieben
Heizleistung	480 W
Luftvolumenstrom	160 m ³ /h
Aufheizzeit	~ 15 min
maximale Temperatur	70 °C
maximale Beladung	1 kg
Produktart	Reinigungsgerät