



Trocknungsgerät, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	082005 12
GTIN	4250004103788
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Elma Dry Trocknungsgeräte sind für den Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service konzipiert. Nach der Reinigung im Ultraschallbad werden die gereinigten Teile im Elma Einsatzkorb zunächst im Elma Sink (Nr. 082004) abgespült und dann einfach und bequem im Elma Dry getrocknet. Ausgestattet mit **Kalt- und Warmluftgebläse (70 °C)** können auch sensible Teile schonend getrocknet werden. Im Kaltluftbetrieb können die Teile zusätzlich schnell abgekühlt werden. Der Deckel verfügt über Lüftungsschlitze, die maximale Luftturbulenzen erzeugen und die feuchte Luft nach außen ableiten. Gleichzeitig reduziert der Deckel den Energieverbrauch. Der **Staubfilter** an der Bodenunterseite ist auswechselbar und verhindert eine Neuverschmutzung der gereinigten Teile über Staub in der Raumluft (Filterfeinheit 33ppi). Durch die Sicherheitsabschaltung bei Erreichen der Grenztemperatur sind Elma Dry Geräte **sehr anwendersicher und materialschonend**.

Passend für:

Einsatzkorb Nr. 082101: Gr. 12

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb. 1× Elma Dry 120; 1× Deckel; 1× Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge); 1× Bedienanleitung.

Hinweis:

Passende Einsatzkörbe finden Sie unter Nr. 082101.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	570 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Reinigungsbecken Breite	215 mm
Heizleistung	550 W
Länge Einsatzkorb	275 mm
Reinigungsbecken Höhe	195 mm
Geräte-Höhe	322 mm
Ein-/Aus-Schalter	ja
Reinigungsbecken Länge	275 mm
Nennspannung	220 - 240 V
Herstellerbezeichnung	Elma Dry 120
Geräte-Länge	362 mm
Gewicht	6,1 kg
Geräte-Breite	285 mm
Volumen	12 l
Luftvolumenstrom	160 m ³ /h
Aufheizzeit	~ 15 min
maximale Temperatur	70 °C
maximale Beladung	7 kg
Produktart	Reinigungsgerät