

Garant**Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 6
Kopflänge L ₁	25 mm
Unterlegplatte	259031 27
Federstift-Set	259047 3
ISO-Code Halter	PCLNR/L 1616H09
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Schaftgröße	16 mm
Plattengröße	9 mm
Feder-Set	259044 5
Kniehebel	259015 9
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Kniehebel Typ 9	259015 9
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3