

Garant**Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250018 16/09
GTIN	4045197649911
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Federstift-Set	259047 3
Kniehebelschraube	259018 6
Kniehebel	259015 9
Unterlegplatte	259031 27
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Kopflänge L ₁	25 mm
ISO-Code Halter	PCLNR/L 1616H09
Schaftgröße	16 mm
Plattengröße	9 mm
Feder-Set	259044 5
Gesamtlänge L	100 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebel Typ 9	259015 9
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6