

Garant
Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250019 20/09
GTIN	4045197649997
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	20 mm
Federstift-Set	259047 3
Kniehebel	259015 9
Kopflänge L ₁	28 mm
Unterlegplatte	259031 27
Plattengröße	9 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Feder-Set	259044 5
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2020K09
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebel Typ 9	259015 9
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5