

Garant
eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250011 25/12
GTIN	4045197648365
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Verbinden Sie die Vorteile von Garant eco und dem werkzeuglosen Wendeschneidplattenwechsel.

Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DCLNR/L 2525X12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 103,5 mm

Unterlegplatte: 259031 11

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	259025 1
Kopflänge L ₁	32 mm
Unterlegplatte	259031 11
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Pratze	259038 7
Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525X12
Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	103,5 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500