

Garant**Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	33 mm
Federstift-Set	259047 3
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2525M09
Feder-Set	259044 5
Unterlegplatte	259031 27
Kniehebelschraube	259018 6
Plattengröße	9 mm
Kniehebel	259015 9
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Kniehebel Typ 9	259015 9