

Garant
**QuickTurn-Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/12mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250015 20/12
GTIN	4045197649850
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Verwendung:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen –
Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Innenkühlung: nein

ISO-Code Halter: DCLNR/L 2025K12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Unterlegplatte: 259031 3

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	32 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2025K12
Unterlegplatte	259031 3
Pratze	259038 7

Schraube für Unterlegplatte	259025 4
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte	259201
Unterlegplatte Typ 3	259031 3
Spannpratze	259351
Spannpratze Typ 7	259038 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannpratze	259531
Spannpratze Typ 11	259038 11
Schraube für Unterlegplatte Typ 4	259025 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte	259171