



## KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235507 20
GTIN	4047109091146
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

**Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nutzlänge L <sub>1</sub>	80 mm
ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 060306 18-...
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	20
Gesamtlänge L	146 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	115 mm

Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4xD
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

---

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP2	239652 6IP2
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m	211750 1,0