

Garant**Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250019 16/12
GTIN	4045197650009
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	12 mm
Kopflänge L ₁	25 mm
Unterlegplatte	259031 2
Schaftgröße	16 mm
Kniehebel	259015 2
Feder-Set	259044 2
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Federstift-Set	259047 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kniehebelschraube	259018 8
ISO-Code Halter	PCLNR/L 1616H12
Gesamtlänge L	100 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 2	259015 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Kniehebelschraube Typ 8	259018 8
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2