



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 45mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 235505 45 |
| GTIN | 4047109084582 |
| Artikelklasse | 24P |

Beschreibung

Ausführung:

Mit ABS®-Schaft.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

Achsversetztes Bohren bis $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Anzahl Schneiden Z | 1 |
| Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| ABS® Schaft-Ø D _s | 63 mm |
| Nutzlänge L ₁ | 135 mm |
| ISO-Code Wendschneidplatte | SOEX 07T308 23-.. |
| Serie | KUB Quatron® |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Nenn-Ø D | 45 |
| Gesamtlänge L | 228 mm |
| Auskräglänge L _A | 190 mm |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Schaft | ABS |
| Bohrverwendung | Zentrierbohren |
| Bohrverwendung | Durchbohren |
| Bohrverwendung | Querbohren |
| Bohrverwendung | Paketbohren |
| Bohrverwendung | Auskesselung |
| Bohrverwendung | schräger Austritt |
| Bohrverwendung | schräg Anbohren |
| Bohrverwendung | ballig |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Wendeplattenbohrer |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP | 674252 8IP |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m | 211750 1,3 |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP1 | 239652 8IP1 |