



## KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 55mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235505 55
GTIN	4047109084681
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit ABS®-Schaft.

#### Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

#### Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

**Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
ABS® Schaft-Ø $D_s$	80 mm
ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 090408 32-..
Wendeplattenschrauben-Set	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Nutzlänge $L_1$	165 mm
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	55
Gesamtlänge L	263 mm
Auskräglänge L <sub>A</sub>	220 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	ballig
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP1	239652 15IP1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP