

Garant
eco-Klemmdrehhalter kurz, rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/12 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	250012 20/12
GTIN	4045197648389
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PCLNR/L 2020X12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 34 mm

Gesamtlänge L: 93 mm

Unterlegplatte: 259031 11

Technische Beschreibung

Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2020X12
Feder	259046 1
Funktionsbreite L ₄	25 mm

Plattengröße	12 mm
Kniehebel	259015 3
Kopflänge L ₁	34 mm
Unterlegplatte	259031 11
Kniehebelschraube	259018 2
Gesamtlänge L	93 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 11	259031 11
Kniehebel Typ 3	259015 3
Feder Typ 1	259046 1
Kniehebel-Schraube Typ 2	259018 2