

Garant
Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250018 16/12
GTIN	4045197649942
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebel	259015 2
ISO-Code Halter	PCLNR/L 1616H12
Plattengröße	12 mm
Schaftgröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 2
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Feder-Set	259044 2
Kniehebelschraube	259018 8
Kopflänge L ₁	25 mm
Federstift-Set	259047 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Gesamtlänge L	100 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 2	259015 2
Kniehebelschraube Typ 8	259018 8
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2