

Garant**Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	12 mm
Unterlegplatte	259031 2
Kniehebelschraube	259018 2
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2020K12
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L ₁	28 mm
Feder-Set	259044 2
Federstift-Set	259047 2
Kniehebel	259015 2
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2