



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 28mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235507 28
GTIN	4047109091221
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

Achsversetztes Bohren bis $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L_1	112 mm
ABS® Schaft-Ø D_s	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 090408 32-...
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	28
Gesamtlänge L	178 mm
Auskraglänge L_A	147 mm

Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4xD
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP1	239652 15IP1