



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschnidplatten SOEX, Ø DC: 15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235507 15
GTIN	4047109091092
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576. Nicht für VA-Bearbeitung geeignet.

Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

Achsversetztes Bohren bis $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	60 mm
ISO-Code Wendeschnidplatte	SOEX 050204 13-...
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1
ABS® Schaft-Ø D_s	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	15
Gesamtlänge L	126 mm
Auskraglänge L_A	95 mm

Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4xD
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP1	239652 6IP1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6