



LED-Inspektionsleuchte mit Batterie, Leuchtkopf-Ø: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	081421 10
GTIN	2050001894892
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst robuste Inspektionsleuchten aus **massivem Aluminium** mit LED-Leuchtkopf. Batteriegriff inklusive Flexwelle, spritzwassergeschützt. 1× Inspektionsspiegel Ø 30 mm, Ringmagnet.

Technische Beschreibung

Batterietyp	LR6
Lichtstrom	25 lm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081559 LR6
ATEX-Zone	keine
Anzahl enthaltener Batterien	2
Kopf-Ø	10 mm
Gesamtlänge	490 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Abstrahlwinkel	10 Grad
Produktart	Inspektionsleuchte

Zubehör

Magnetsockel	081413
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp SL760	081560 SL760
Spiegelsortiment für LED-Inspektionsleuchte / Werkstattleuchte2-teilig	081427