



## KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 29mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235507 29
GTIN	4047109091238
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

**Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 090408 32-...
Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge $L_1$	116 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® Schaft-Ø $D_s$	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	29
Gesamtlänge L	182 mm
Auskraglänge $L_A$	151 mm

Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4xD
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP1	239652 15IP1