

Garant
Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	DCLNR/L 3232P12
Schraube für Unterlegplatte	259025 10
Plattengröße	12 mm
Pratze, Schraube, Feder	259035 2
Unterlegplatte	259031 2
Schaftgröße	32 mm
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Kopflänge L ₁	34 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Gesamtlänge L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Pratzeneinheit Typ 2	259035 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 10	259025 10
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500