

**Garant**
**Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	32 mm
Plattengröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	40 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Federstift-Set	259047 2
Kniehebel	259015 2
Feder-Set	259044 2
Unterlegplatte	259031 2
ISO-Code Halter	PCLNR/L 3232P12
Kniehebelschraube	259018 2
Gesamtlänge L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2