



## KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 31 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235507 31
GTIN	4047109097414
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

**Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® Schaft-Ø $D_s$	63 mm
Nutzlänge $L_1$	124 mm
Anzahl Schneiden Z	1
ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 090408 32-...
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	31
Gesamtlänge L	202 mm
Auskraglänge $L_A$	164 mm

Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4xD
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP1	239652 15IP1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8