



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235505 40
GTIN	4047109026865
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit ABS®-Schaft.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

Achsversetztes Bohren bis $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® Schaft-Ø D_s	50 mm
Nutzlänge L_1	120 mm
Anzahl Schneiden Z	1
ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 120508 44-..
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	40
Gesamtlänge L	201 mm
Auskräglänge L _A	170 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	ballig
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP	239652 20IP
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600