



## KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 42mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235507 42
GTIN	4047109097469
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

**Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Nutzlänge $L_1$	168 mm
Anzahl Schneiden Z	1
ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 120508 44-...
Wendeplattenschrauben-Set	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® Schaft-Ø $D_s$	63 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	42
Gesamtlänge L	256 mm
Auskraglänge $L_A$	218 mm

Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4xD
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP	239652 20IP
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600