



Stereomikroskop mit Beleuchtungsstativ LED3000, Typ: BASIC



Bestelldaten

Bestellnummer	491786 BASIC
GTIN	
Artikelklasse	49B

Beschreibung

Ausführung:

Greenough Stereomikroskop für ergonomisches Arbeiten mit Zoom 9:1

- Patentierte FusionsOptics™ Technologie für tiefscharfe und detailreiche Bilder.
- 122 mm Arbeitsabstand für bequemes Arbeiten unter dem Mikroskop.
- Integrierte Clickstops bei 10×, 20×, 30×, 40× und bei 50× bei der Ivesta 3 und Ivesta 3 (C-mount) Versionen.
- Achromatisch korrigierte Optiken.
- Beleuchtungsstativ LED3000 inklusive USB2-Port. Das Ringlicht LED3000 erzeugt eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung der Probe bei konstanter Farbtemperatur und einem großen Sehfeld.
- Vier verfügbare Beleuchtungsoptionen (Halbkreis und Viertelkreis) für unterschiedliche Kontraste.
- Komfortables Arbeiten unter dem Mikroskop auch mit Werkzeugen dank großem Arbeitsabstand.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel und Staubschutzhülle, ohne Monitor.

Technische Beschreibung

Sichtfeld-Ø	37,7 mm
Einblickwinkel	35 Grad

Optiksystem	Greenough FusionsOptics™ Technologie
Tiefenschärfe	13,7 mm
Arbeitsabstand	122 mm
Zoom	9 : 1
Farbtemperatur Auflicht	6500 K
Beleuchtung	Leica LED3000
Helligkeit Auflicht	15500 lx
Vergrößerung (x-fach)	6,1 - 55
Produktart	Stereomikroskop