



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 24,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235507 24,5
GTIN	4047109096165
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

Achsversetztes Bohren bis $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 07T308 23-...
ABS® Schaft-Ø D_s	50 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Wendeplattenschrauben-Set	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Nutzlänge L_1	100 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	24,5
Gesamtlänge L	166 mm
Auskraglänge L_A	135 mm

Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4xD
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP1	239652 8IP1