



KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 51 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235505 51
GTIN	4047109084643
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit ABS®-Schaft.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

Achsversetztes Bohren bis $V_{max} = 0,25$ mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 07T308 23-..
Anzahl Schneiden Z	1
Wendep Plattenschrauben-Set	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® Schaft-Ø D_s	63 mm
Nutzlänge L_1	153 mm
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	51
Gesamtlänge L	246 mm
Auskräglänge L _A	208 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	ballig
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP1	239652 8IP1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3