



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 25mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 235507 25 |
| GTIN | 4047109091191 |
| Artikelklasse | 24P |

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

Achsversetztes Bohren bis $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Nutzlänge L_1 | 100 mm |
| ABS® Schaft-Ø D_s | 50 mm |
| ISO-Code Wendschneidplatte | SOEX 07T308 23-... |
| Anzahl Schneiden Z | 1 |
| Serie | KUB Quatron® |
| Nenn-Ø D | 25 |
| Gesamtlänge L | 166 mm |
| Auskraglänge L_A | 135 mm |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4xD |
| Schaft | ABS |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Wendeplattenbohrer |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m | 211750 1,3 |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP1 | 239652 8IP1 |