



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 19,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235507 19,5
GTIN	4047109096134
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

Achsversetztes Bohren bis $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 060306 18-...
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Nutzlänge L ₁	80 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	19,5
Gesamtlänge L	146 mm
Auskraglänge L _A	115 mm

Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4xD
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP2	239652 6IP2
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m	211750 1,0