



## KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 26mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 235507 26     |
| GTIN          | 4047109091207 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Beschreibung

#### Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

**Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Anzahl Schneiden Z         | 1                    |
| Nutzlänge $L_1$            | 104 mm               |
| ABS® Schaft-Ø $D_s$        | 50 mm                |
| Wendeplattenschrauben-Set  | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| ISO-Code Wendschneidplatte | SOEX 07T308 23-...   |
| Serie                      | KUB Quatron®         |
| Nenn-Ø D                   | 26                   |
| Gesamtlänge L              | 170 mm               |
| Auskraglänge $L_A$         | 139 mm               |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4xD                |
| Schaft                               | ABS                |
| Innenkühlung                         | ja                 |
| Produktart                           | Wendeplattenbohrer |

---

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP1                              | 239652 8IP1 |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt<br>eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m | 211750 1,3  |