

## Rundschlinge orange 10000 kg, Nutzlänge: 1 m



### Bestelldaten

Bestellnummer	086285 1
GTIN	2050001735904
Artikelklasse	08Z

### Beschreibung

**Ausführung:**

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

**Verwendung:**

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

**Hinweis:**

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

### Technische Beschreibung

Umfangslänge	2 m
Nutzlänge	1 m
Schlingenbreite	91 mm
Traglast einfach direkt WLL	10000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL	8000 kg
Traglast doppelt WLL bis 7°	20000 kg
Traglast doppelt WLL 7° – 45°	14000 kg
Traglast doppelt WLL 45° – 60°	10000 kg
Produktart	Rundschlinge

