

Garant**Klemmdrehhalter PCBNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250020 20/12
GTIN	4045197650054
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 2
Schaftgröße	20 mm
Kniehebel	259015 2
Federstift-Set	259047 2
Kniehebelschraube	259018 2
Plattengröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
ISO-Code Halter	PCBNR/L 2020K12
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L ₁	28 mm
Unterlegplatte	259031 2
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 2	259015 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2