

Garant**Klemmdrehhalter PCBNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250020 25/12
GTIN	4045197650061
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	32 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Unterlegplatte	259031 2
Plattengröße	12 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Kopflänge L ₁	33 mm
Schaftgröße	25 mm
Federstift-Set	259047 2
Feder-Set	259044 2
Kniehebel	259015 2
ISO-Code Halter	PCBNR/L 2525M12
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2