

Garant**Klemmdrehhalter PCBNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250021 20/12
GTIN	4045197650078
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
ISO-Code Halter	PCBNR/L 2020K12
Federstift-Set	259047 2
Unterlegplatte	259031 2
Feder-Set	259044 2
Kopflänge L ₁	28 mm
Plattengröße	12 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schaftgröße	20 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Kniehebel	259015 2
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2