

**Garant****Klemmdrehhalter PCSNL 45°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250025 20/12
GTIN	4045197650153
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Federstift-Set	259047 2
Feder-Set	259044 2
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kniehebel	259015 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kopflänge L <sub>1</sub>	28 mm
ISO-Code Halter	PCSNR/L 2020K12
Unterlegplatte	259031 2
Plattengröße	12 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

## Datenblatt

Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2