

Garant**Klemmdrehhalter PCBNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250021 25/12
GTIN	4045197650085
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	32 mm
Kniehebel	259015 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
ISO-Code Halter	PCBNR/L 2525M12
Kniehebelschraube	259018 2
Kopflänge L ₁	33 mm
Unterlegplatte	259031 2
Plattengröße	12 mm
Schaftgröße	25 mm
Feder-Set	259044 2
Federstift-Set	259047 2
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Kniehebel Typ 2	259015 2