

Garant**Klemmdrehhalter PCSNL 45°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250025 25/12
GTIN	4045197650160
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 2
Schaftgröße	25 mm
Kniehebel	259015 2
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte	259031 2
Federstift-Set	259047 2
Kopflänge L ₁	33 mm
ISO-Code Halter	PCSNR/L 2525M12
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Plattengröße	12 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Kniehebel Typ 2	259015 2