

Garant

Stahl-Bohrstange A.. PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm


Bestelldaten

Bestellnummer	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 9
Mittenversatz L ₃	13 mm
ISO-Code Halter	A20Q PCLNR/L09
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
Plattengröße	9 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Kniehebel	259015 11
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm

674242 2

Kniehebelschraube Typ 10

259018 10

Kniehebel Typ 11

259015 11

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500