

Garant**Klemmdrehhalter PCKNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250023 20/12
GTIN	4045197650115
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	28 mm
Kniehebel	259015 2
Feder-Set	259044 2
Schaftgröße	20 mm
Unterlegplatte	259031 2
Funktionsbreite L ₄	25 mm
ISO-Code Halter	PCKNR/L 2020K12
Plattengröße	12 mm
Federstift-Set	259047 2
Kniehebelschraube	259018 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 2	259015 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2