

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Artikelklasse	21T

Beschreibung

Ausführung:

PCLNR 95° Bohrstanzen für Wendeschneidplatten CN.

Technische Beschreibung

Kniehebel	259015 11
Plattengröße	9 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
ISO-Code Halter	A20Q PCLNR/L09
Kniehebelschraube	259018 9
Mittenversatz L ₃	13 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Kniehebel Typ 11	259015 11
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Kniehebelschraube Typ 10	259018 10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500