

**Garant****Klemmdrehhalter PCKNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250023 25/12
GTIN	4045197650122
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	33 mm
ISO-Code Halter	PCKNR/L 2525M12
Plattengröße	12 mm
Federstift-Set	259047 2
Feder-Set	259044 2
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Schaftgröße	25 mm
Kniehebel	259015 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kniehebelschraube	259018 2
Unterlegplatte	259031 2
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

## Datenblatt

Einstellwinkel $\kappa$	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2