

Garant**Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	33 mm
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2525M16
Feder-Set	259044 6
Kniehebel	259015 12
Schaftgröße	25 mm
Unterlegplatte	259031 35
Kniehebelschraube	259018 11
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Plattengröße	16 mm
Federstift-Set	259047 4
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 35	259031 35
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Kniehebel Typ 12	259015 12
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11