



## KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W83: 32-130



### Bestelldaten

Bestellnummer	236573 32-130
GTIN	4047109103498
Artikelklasse	24Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

#### Hinweis:

**Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Typ: ST1400

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 090408

Vorschub  $f$  in Stahl  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,2 mm/U

### Technische Beschreibung

Bezeichnung	32-130
Vorschub $f$ in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 090408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK8425
Typ	ST1400

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		