

**Garant**

**Werkzeughalter für Vollbohrer, PSC 40 kurz, für Schaft-Ø DS: 20mm**



**Bestelldaten**

Bestellnummer	308583 20
GTIN	4067263141112
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**

**Ausführung:**

- Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.
- Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-Ø gegen die Anlagefläche gespannt.
- Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.
- Mit RFID/Balluff-Chip-Bohrung.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

**Passend für:**

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	60 mm
Außen-Ø D	40 mm
Aufnahme	PSC 40 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>

## Datenblatt

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Flächenspannfutter