

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Artikelklasse	21T

**Beschreibung**
**Ausführung:**

PCLNR 95° Bohrstanzen für Wendeschneidplatten CN.

**Technische Beschreibung**

Kniehebelschraube	259018 12
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	32 mm
Feder-Set	259044 4
Federstift-Set	259047 2
Unterlegplatte	259031 27
Mittenversatz $L_3$	17 mm
Kniehebel	259015 10
ISO-Code Halter	A25R PCLNR/L09
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe $L_2$	23 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	25 mm

Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Kniehebelschraube Typ 12	259018 12
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Kniehebel Typ 11	259015 11
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500