

**Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 75-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421573 75-100
GTIN	4550501379700
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr genaue Bügelmessschrauben. Verbesserte Einhandbedienung durch Verkleinerung des Gehäuses. Größeres Display für bessere Sichtbarkeit. „Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunkts. **Kombiratsche** (Drehmomentbegrenzung in der Trommel und im Schnelltrieb) für Einhandbedienung und Anwendung im Halter.

Toleranzbeurteilungs- und Berechnungsfunktion für höhere Effizienz. Sichere Messungen durch Warnfunktion bei zu hohen Vorschubgeschwindigkeiten. Kalibrierplanwarnung bei fälliger Kalibrierung.

Vorteil:

Messzeitreduzierung um bis zu 40 % durch 2-mm-Spindelsteigung.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Ab Gr. 25–50 1 Einstellmaß.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497447.

Technische Beschreibung

Messbereich	75 - 100 mm
IP-Schutzart	IP 65
Spindel-Ø	6,35 mm

Datenblatt

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Serie	QuantuMike
Batterietyp	Knopfzelle
Ablesung	0,001 mm
Spindelsteigung	2 mm
Kalibrierung	B2
Messabweichung E MPE	$\pm 2 \mu\text{m}$
Norm	ISO 3611
Gefühlsratsche	ja
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/421573-75-100>