

Garant

Stahl-Bohrstange A.. PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	250037 40/12
GTIN	4045197650252
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 2
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
Feder-Set	259044 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Federstift-Set	259047 2
Kniehebel	259015 2
Mittenversatz L_3	27 mm
Plattengröße	12 mm
Unterlegplatte	259031 2
ISO-Code Halter	A40T PCLNR/L12
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L_2	38,5 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500