



## Arbeitsraumleuchte Planonlight LED, Leistungsaufnahme: 30W



### Bestelldaten

Bestellnummer	081350 30
GTIN	2050001688927
Artikelklasse	04E

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Revolutionäre Arbeitsraumleuchte** mit neuester LED-Technologie. Nahezu **doppelte Leuchtstärke** im Vergleich zu bestehenden Beleuchtungssystemen bei **höchster Kontur- und Kontrastschärfe**.

Durch die **minimale Bauhöhe von 28 mm** ist die PLANONLIGHT LED platzsparend in nahezu jedem Arbeitsraum einsetzbar.

- **Höchste Leuchtdichte über die ganze Fläche.**
- **Extrem hohe Leuchtkraft in Tageslichtqualität, dennoch blend- und flackerfrei und frei von Stroboskopeffekten.**
- **Stufenlos dimmbar (Transformator nicht im Lieferumfang).**
- **Tauchdicht (IP68) auch gegen aggressive Emulsionen (IP69K).**
- **Einfachste Reinigung – glatte Oberfläche und geringe Oberflächentemperatur (maximal 10 °C über Umgebungstemperatur).**
- **Absolut wartungsfrei.**
- **Zertifiziert nach UL-Standards – für den weltweiten Einsatz.**
- **Einfache Nachrüstung durch Eigenmontage.**
- **Anschluss direkt über M12 Maschinenstecker oder durch mitgeliefertes Anschlusskabel**

#### Funktion:

IP69K: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Wasser unter Druck (druckwasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Hinweis:****Betriebsspannung 24 V DC – Anschluss direkt an die Netzspannung (230 V/50 Hz) zerstört die Leuchte!**

Anschluss an die Netzspannung über Transformator Nr. 081375.

---

**Technische Beschreibung**

Gewicht	2600 g
Leistungsaufnahme	30 W
Leuchtmittel	LED-Modul
Lichtstrom	2800 lm
Abstrahlwinkel fest	120 Grad
Temperaturbereich	-20 - 55 °C
Gesamthöhe	28 mm
Nennspannung	230 V
Farbtemperatur	6500 K
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gesamtbreite	97 mm
Gesamtlänge	641 mm
ATEX-Zone	keine
IP-Schutzart	IP 69K
Herstellerbezeichnung	20292
Produktart	Maschinenleuchte

---

**Zubehör**

Dimmbarer Transformator 230 V / 24 V 100 W	081376
Halter für PLANONLIGHT LED mit Kugelgelenk	081380
Transformator für PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375